

EASYPAC™ TEHOKKAIN TILAYHTÄLÖ

EasyPac™ on kompakti taustalaiteratkaisu yhdelle automaatille, täydentäen jo ennestään laajaa TOMRA-tuotevalikoimaa.

Joustavien sijoittelumahdollisuuksien ja tilatehokkaan rakenteensa ansiosta EasyPac™ sopii lähes kaikkiin pullohuoneisiin. Jokainen moduli muodostaa itsenäisen yksikön yhdellä tai kahdella purstimella tai KLP-säiliöllä.

EasyPac™ ja TOMRAn uuden sukupolven T-9 palautusautomaatti muodostavat laitekokonaisuuden, jossa yhdistyvät TOMRAn tekninen ylivoima sekä TOMRA Flow Technologian™ vahvuudet – nopeampi, puhtaampi, helpokäyttöisempi!



JOUSTAVA KOKOONPANO

- 1, 2 tai 3 erillistä modulia
- Yhdellä tai kahdella purstimella eri jakeille tai lajittelu kierrätyslasille (KLP)
- 1 x 1/1 lava tai 2 x 1/2 -lava per moduli
- Asettelu ja tyhjennyssuunta muokattavissa tilaan sopivaksi
- Keräilypöydällä tai SoftDrop™-keräilysäiliöllä

NON-STOP


- Suuri vastaanottonopeus ja toimintavarmuus parantavat asiakastyytyväisyyttä
- Säiliön täyttyessä voidaan lajittelu haluttaessa uudelleenohjata jatkuvan toiminnan varmistamiseksi
- Ergonominen muotoilu ja laiterakenne helpottavat laitteiston puhdistusta ja ylläpitoa

EASYPAC + T-9

- Ylivoimainen laitekokonaisuus yhdelle automaatille
- Nopein
- Puhtain
- Helpokäyttöisin
- Tilatehokkain taustalaiteratkaisu

Mitat			Yhteensopivuus
Tilantarve	Korkeus	Paino	EasyPac yhteensopiva: 1 x T-9 B tai BC.
1000 mm x 1400 mm /moduli	1800 mm	260 kg	

Esimerkkejä laitekokonaisuuksista



Esimerkit 1 & 2:

Tölkki/KMP lajittelu 2 x ½-lavasäiliöön, SoftDrop™ lasipulloille (KLP + uudelleentäytettävät)

Esimerkki 3:

Tölkki/KMP lajittelu 2 x ½-lavasäiliöön. Korikuljettimella.

Uudelleentäytettävien ja hylättyjen pakkausten lajittelu keräilypöydälle.

Esimerkki 4:

Tölkki/KMP lajittelu 2 x ½-lavasäiliöön, KLP omaan säiliöön. Uudelleentäytettävien ja hylättyjen pakkausten lajittelu keräilypöydälle.

Laitekokonaisuudet	Säiliöiden kapasiteetti	Käyttöympäristö	Sähköliitäntä
1-3 modulia / järjestelmä 0 - 2 puristinta/moduli KMP- ja tölkkipuristin 1 x 1/1 Eurolava tai 2 x ½ Eurolava per moduli Keräilypöytä / SoftDrop	Kierrätysmuovipullot (KMP) 1 x 1/1 Eurolavan kokoisissa säiliöissä: Jopa 850 KMP (50/50 sekoitus 0,5/1,5l) 1 x ½- Eurolavan kokoisissa säiliöissä: Noin 350 KMP (50/50 sekoitus 0,5 l / 1,5 l) Tölkit 1 x 1/1 Eurolavan kokoisissa säiliöissä Jopa 3000 tölkkiä (50/50 sekoitus 0,33 l / 0,5 l) 1 x ½- Eurolavan kokoisissa säiliöissä Noin 1300 tölkkiä (50/50 sekoitus 0,33 l / 0,5 l)	Ilmankosteus Maks. 90% suhteellinen kosteus ei kondensoiva Lämpötila +10°C - +40°C Suunniteltu vain sisäkäyttöön.	Verkojännite 400 V AC 3-vaihe, maadoitettu 50Hz, 16A

Pidätämme oikeuden tämän esitteen muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

LEADING THE RESOURCE REVOLUTION

Joka vuosi TOMRAN palautusautomaattien kautta kierrätetään 35 miljardia tyhjää juomapakkausta. Laitteidemme avulla säästetään vastaava määrä CO2 päästöjä, kuin syntyisi ajattaessa henkilöautolla 20 miljardia (20 000 000 000) kilometriä.



OY TOMRA AB
Elannontie 5
01510 Vantaa
Puh. 09 825 48 20
Fax: 09 825 48 210
www.tomra.fi

LEGAL COMPLIANCE

This product is CE-marked in accordance with the following directives:

2006/42/EF, Machinery, including Electric Safety 2004/108/EC, EMC (Electromagnetic Compatibility)
2011/65/EC, RoHS (Restrictions of Hazardous Substances)

It also complies with the directives:

2002/96/EC, WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)



TOMRA CERTIFICATION

This product is developed and produced according to ISO standards 9001 and 14001

